

## AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303

Pasūtījuma numurs 00006690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	80 kg
Statiskā kravnesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	135 mm
Kopējais platums	60 mm
Kopējais svars	0,477 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Kupola diametrs	60 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	77 mm
Plāksnes platums	67 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	46,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	61,5 mm
Plāksnes atveres diametrs	8,5 mm

# AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303

Pasūtījuma numurs 00006690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

