

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303

Номер замовлення 00006690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ● ○

Атриція ● ● ● ○ ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип корпусу	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	135 mm
Загальна ширина	60 mm
Загальна вага	0,477 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним
Діаметр ковпачка	60 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	77 mm
Ширина тарілки	67 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	46,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	61,5 mm
Діаметр отвору планшета	8,5 mm

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303

Номер замовлення 00006690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

