

## AGILA

2470UAP125P30-11

EAN 4031582301151

Objednávací číslo 00007243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	160 mm
Celková šířka	60 mm
Celková hmotnost	0,799 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	41 mm
Radius otočení	103,5 mm
Otočné rušení	207 mm
Průměr otočné kamery	60 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	11 mm
Rada	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

# AGILA

2470UAP125P30-11

EAN 4031582301151  
Objednací číslo 00007243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

