

## AGILA

2470UAP125P30-11

EAN 4031582301151

Broj porudžbine 00007243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                    |
| Statički Nosivost              | 200 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                     |
| Sveukupna visina               | 160 mm                    |
| Ukupna širina                  | 60 mm                     |
| Ukupna težina                  | 0,799 kg                  |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)   |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 125 mm                   |
| Širina omotac              | 32 mm                    |
| Širina tela                | 32 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska  | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| Boja            | plavo cinkovano       |
| ofset           | 41 mm                 |
| okretni radijus | 103,5 mm              |
| Otpor okretanju | 207 mm                |
| Prečnik kupole  | 60 mm                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tip uklapanja       | otvor za vijak  |
| dimenzija rupa sraf | 11 mm   |
| Savet               | Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. |

# AGILA

2470UAP125P30-11

EAN 4031582301151  
Broj porudžbine 00007243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

