

## ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293  
Objednávací číslo 00007290

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	205 kg
Statický Nosnost	410 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	240 mm
Celková šířka	115 mm
Celková hmotnost	2,877 kg

## KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Valivé ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva	Pasivováno modrou

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	140 mm
Šířka desky	115 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

# ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293  
Objednací číslo 00007290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

