

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Номер на поръчката 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha light
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	120 kg
Статичен Товароносимост	240 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	83 mm
Обща ширина	65 mm
Общо тегло	0,401 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	65 mm
Ширина на Резба	30 mm
Ширина на тялото	30 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Едно направляваща топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	22 mm
Радиус на завъртане	54,5 mm
Интерференция при завъртане	109 mm
Диаметър на купол	65 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	95 mm
Ширина на плаката	70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	45 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	52 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	66,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	77 mm
Диаметър на отвора на плаката	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Номер на поръчката 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

