

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Objednáací číslo 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha light
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	120 kg
Statický Nosnost	240 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	83 mm
Celková šířka	65 mm
Celková hmotnost	0,401 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Šířka těla	30 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva	Pasivováno modrou
Offset	22 mm
Radius otočení	54,5 mm
Otočné rušení	109 mm
Průměr otočné kamery	65 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	95 mm
Šířka desky	70 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	45 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	52 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	66,5 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	77 mm
Průměr otvoru dlahy	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339
Objednací číslo 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

