

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Rendelési szám 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha light
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	120 kg
Statikus teherbírás	240 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	83 mm
Teljes szélesség	65 mm
Összsúly	0,401 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Egysoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	22 mm
Körbeforgás	54,5 mm
Körbeforgás	109 mm
Kupola átmérője	65 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	95 mm
Talplemez szélessége	70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	45 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	52 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	66,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	77 mm
Tengely furat átmérője	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Rendelési szám 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

