

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Numero d'ordine 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha light
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	120 kg
Portata statica	240 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	83 mm
Larghezza complessiva	65 mm
Peso complessivo	0,401 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Larghezza corpo	30 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Un Giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	22 mm
Raggio di piroettamento	54,5 mm
Ingombro di piroettamento	109 mm
Diametro cuffia superiore	65 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	95 mm
Larghezza della piastra	70 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	45 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	52 mm
Larghezza foro piastra (minima)	66,5 mm
Larghezza foro piastra (massima)	77 mm
Diametro del foro della piastra	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Numero d'ordine 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

