

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Pasūtījuma numurs 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha light
Korpuse tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	120 kg
Statiskā kravnesība	240 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	83 mm
Kopējais platums	65 mm
Kopējais svars	0,401 kg

RITENIS

Korpuse materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	65 mm
Protektora platums	30 mm
Korpuse platums	30 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūtnis	Vienas bumbas sacensības
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	22 mm
Pagrieziena rādiuss	54,5 mm
Grozāms savienojums	109 mm
Kupola diametrs	65 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	95 mm
Plāksnes platums	70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	45 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	52 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	66,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	77 mm
Plāksnes atveres diametrs	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Pasūtījuma numurs 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

