

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339  
Номер заказа 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha light
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	120 kg
Грузоподъемность статическая	240 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	83 mm
Общая ширина	65 mm
Общий вес	0,401 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	65 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	30 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Одна гонка мячей
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	22 mm
Радиус поворота	54,5 mm
Поворотное соединение	109 mm
Диаметр купола	65 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	95 mm
Ширина пластины	70 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	45 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	52 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	66,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	77 mm
Диаметр отверстия пластины	8 mm

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Номер заказа 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

