

ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346

Número de pedido 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha light
Tipo de carcasa	Rueda fija
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	120 kg
Capacidad de carga estática	240 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	83 mm
Ancho total	54 mm
Peso total	0,234 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	65 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Anchura del cuerpo	30 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Color	Pasivado azul
Diámetro del domo	54 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	95 mm
Anchura de la placa	54 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	24 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	71 mm
Diámetro del orificio de la placa	9 mm

ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346

Número de pedido 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

