

ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346

Numéro de commande 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha light
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	120 kg
Capacité de charge statique	240 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	83 mm
Largeur totale	54 mm
Poids	0,234 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Couleur	Zingué bleu
Diamètre du dôme	54 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	95 mm
Largeur de la platine	54 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	24 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	71 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346

Numéro de commande 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

