

## ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346

Rendelési szám 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha light
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	120 kg
Statikus teherbírás	240 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	83 mm
Teljes szélesség	54 mm
Összsúly	0,234 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Szín	Kék passzívált
Kupola átmérője	54 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	95 mm
Talplemez szélessége	54 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	24 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	71 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

# ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346

Rendelési szám 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

