

# ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346  
Bestelnummer 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha light
Behuizingstype	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	120 kg
Statisch draagvermogen	240 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	83 mm
Totale breedte	54 mm
Totaal gewicht	0,234 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	54 mm

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	54 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	24 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	71 mm
Diameter plaatgat	9 mm

# ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346  
Bestelnummer 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

