

ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346

Numer zamówienia 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Alpha light
Typ obudowy	Kółko stałe
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	120 kg
Nośność statyczne	240 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	83 mm
Szerokość całkowita	54 mm
Waga całkowita	0,234 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Szerokość korpusu	30 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Arkusze stalowy, ciężki
Kształt Widelec	Poszerzane
Kolor	pasywowany na niebiesko
Średnica kopuły	54 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytki prostokątne
Długość płytki	95 mm
Szerokość płytki	54 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	24 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	71 mm
Średnica otworu płytki	9 mm

ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346

Numer zamówienia 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

