

ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346

Broj porudžbine 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha light
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	120 kg
Statički Nosivost	240 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	83 mm
Ukupna širina	54 mm
Ukupna težina	0,234 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	65 mm
Širina omotac	30 mm
Širina tela	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	54 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	95 mm
Širina ploče	54 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	24 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	71 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346
Broj porudžbine 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

