

## ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346

Номер замовлення 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атриція ● ● ● ● ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha light
Тип корпусу	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	120 kg
Статичний Вантажопідйомність	240 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	83 mm
Загальна ширина	54 mm
Загальна вага	0,234 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	65 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним
Діаметр ковпачка	54 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластили	95 mm
Ширина тарілки	54 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	24 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	71 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

# ALPHA LIGHT

3438POO065P60-95X54

EAN 4031582303346

Номер замовлення 00010798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

