

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Objednávací číslo 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
------------	-----------

Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
-------------	-----------

Úbytek	● ● ● ● ○
--------	-----------

Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○
--------------------	-----------

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	15 kg
Statický Nosnost	30 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	13,5 mm
Celková šířka	19 mm
Celková hmotnost	0,008 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	14 mm
Šířka Běhoun	14 mm
Šířka těla	14 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Rovný
Barva	Pasivováno modrou
Průměr otočné kamery	19 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Kulatá deska
Délka otvoru dlahy (maximální)	20 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	20 mm
Průměr otvoru dlahy	2,5 mm

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Objednáací číslo 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

