

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Número de pedido 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Compacta
Tipo de carcasa	Rueda fija
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	15 kg
Capacidad de carga estática	30 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	13,5 mm
Ancho total	19 mm
Peso total	0,008 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	14 mm
Ancho de Banda de rodadura	14 mm
Anchura del cuerpo	14 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, ligera
Forma de Horquilla Forma	Recto
Color	Pasivado azul
Diámetro del domo	19 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa redonda
Longitud del orificio de la placa (máxima)	20 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	20 mm
Diámetro del orificio de la placa	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Número de pedido 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

