

## COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numărul de comandă 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Compacta
Tip de carcasă	Rola fixă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	15 kg
Capacitate de încărcare statică	30 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	13,5 mm
Lățime totală	19 mm
Greutate totală	0,008 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	14 mm
Benză de rulare	14 mm
Lățimea corpului	14 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

## FURCA

Material	Tablă de oțel, ușoară
Formă Furcă	Drept
Culoare	Pasivat în albastru
Diametru cupolă	19 mm

## RACORD

Tip ajustare	Placă rotundă
Lungime orificiu placă (maximă)	20 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	20 mm
Diametru orificiu placă	2,5 mm

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numărul de comandă 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

