

# COMПАСТА

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024  
Номер заказа 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Compasta
Тип корпуса	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	15 kg
Грузоподъемность статическая	30 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	13,5 mm
Общая ширина	19 mm
Общий вес	0,008 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	14 mm
Ширина Протектор	14 mm
Ширина тела	14 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, легкий
Форма Вилы	Прямой
Цвет	Пассивированный голубым
Диаметр купола	19 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Круглая пластина
Длина отверстия пластины (максимальная)	20 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	20 mm
Диаметр отверстия пластины	2,5 mm

# СОМПАСТА

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Номер заказа 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

