

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Broj porudžbine 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Compacta
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12528 - točkovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	15 kg
Statički Nosivost	30 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	13,5 mm
Ukupna širina	19 mm
Ukupna težina	0,008 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	14 mm
Širina omotac	14 mm
Širina tela	14 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, svetlo
oblik viljuska	Pravo
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	19 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Okrugla ploča
Dužina otvora ploče (maksimalna)	20 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	20 mm
Prečnik otvora ploče	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Broj porudžbine 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

