

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024  
订单号 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Compacta
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	15 kg
静态载重	30 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	13.5 mm
总宽度	19 mm
总重量	0.008 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	14 mm
胎面宽度	14 mm
轮体宽度	14 mm
胎面硬度（D）	65 肖氏 D

## 支架

材料	钢板，轻型
支架形状	直型
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	19 mm

## 固定件

固定件类型	圆板
上板孔长度（最大）	20 mm
上板孔宽度（最大）	20 mm
上板孔直径	2.5 mm

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024  
订单号 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

