

# COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Objednávací číslo 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	25 kg
Statický Nosnost	50 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	17 mm
Celková šířka	20 mm
Celková hmotnost	0,011 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	14 mm
Šířka Běhoun	14 mm
Šířka těla	14 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Hranatý
Barva	Pasivováno modrou
Průměr otočné kamery	20 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	30 mm
Šířka desky	17 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	20 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	20 mm
Průměr otvoru dlahy	4 mm

# COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044  
Objednáací číslo 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

