

# COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Bestillingsnummer 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	25 kg
Belastning Statisk	50 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	17 mm
Samlet bredde	20 mm
Samlet vægt	0,011 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	14 mm
Hjulbane bredde	14 mm
Fælgbredde	14 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Stålplade, medium
Gaffel Form	Kantet
Farve	Blå-kromatiseret
Dome-diameter	20 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	30 mm
Pladebredde	17 mm
Længde på pladehul (maksimum)	20 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	20 mm
Pladehullets diameter	4 mm

# COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044  
Bestillingsnummer 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

