

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Rendelési szám 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve | Compacta |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 25 kg |
| Statikus teherbírás | 50 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 17 mm |
| Teljes szélesség | 20 mm |
| Összsúly | 0,011 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapág | Siklócsapág távtartóval |
| Tengely | Szegecselt |
| Kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 14 mm |
| Futófelület szélessége | 14 mm |
| Test szélessége | 14 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Ferde |
| Szín | Kék passzívált |
| Kupola átmérője | 20 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 30 mm |
| Talplemez szélessége | 17 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 20 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 20 mm |
| Tengely furat átmérője | 4 mm |

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Rendelési szám 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

