

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044
Bestelnummer 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Bokwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	25 kg
Statisch Draagvermogen	50 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	17 mm
Totale breedte	20 mm
Totaal gewicht	0,011 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	14 mm
Breedte Loopvlak	14 mm
Breedte wielkern	14 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Hoekig
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	20 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	30 mm
Breedte plaat	17 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	20 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	20 mm
Diameter bevestigingsgat	4 mm

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044
Bestelnummer 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

