

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Broj porudžbine 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda | Compacta |
| Tip kućišta | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12528 - tockovi za nameštaj |
| Nosivost na 3 km/h | 25 kg |
| Statički Nosivost | 50 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 17 mm |
| Ukupna širina | 20 mm |
| Ukupna težina | 0,011 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina | Zaobilaženje |
| Boja Tocak | Grafitna crna (RAL9011) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 14 mm |
| Širina omotac | 14 mm |
| Širina tela | 14 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 65 Šor D |

KUCISTE

| | |
|----------------|-----------------------|
| Materijal | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | Ugaono |
| Boja | plavo cinkovano |
| Prečnik kupole | 20 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 30 mm |
| Širina ploče | 17 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 20 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 20 mm |
| Prečnik otvora ploče | 4 mm |

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044
Broj porudžbine 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

