

## COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Номер замовлення 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атритація ● ● ● ● ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту                     | Compacta                        |
| Тип корпусу                        | Фіксований Колісна опора        |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Об'єм вантажопідйомності 3 км/год  | 25 kg                           |
| Статичний вантажопідйомність       | 50 kg                           |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                           |
| Загальна висота                    | 17 mm                           |
| Загальна ширина                    | 20 mm                           |
| Загальна вага                      | 0,011 kg                        |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла           | Поліамід                               |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо         |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                    | Згинання                               |
| Колір Колесо            | Графітовий чорний (RAL9011)            |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 14 mm                                  |
| Протектор               | 14 mm                                  |
| Ширина тіла             | 14 mm                                  |
| Твердість Протектор (D) | 65 Прибережна D                        |

## КРОНШТЕЙН

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Матеріал         | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма       | Кутовий                 |
| Колір            | Пасивований блакитним   |
| Діаметр ковпачка | 20 mm                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 30 mm               |
| Ширина тарілки                            | 17 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 20 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 20 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 4 mm                |

# СОМРАСТА

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Номер замовлення 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

