

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Objednávací číslo 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	25 kg
Statický Nosnost	50 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	28 mm
Celková šířka	20 mm
Celková hmotnost	0,018 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	25 mm
Šířka Běhoun	13 mm
Šířka těla	13 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Hranatý
Barva	Pasivováno modrou
Průměr otočné kamery	20 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	40 mm
Šířka desky	17 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	30 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	30 mm
Průměr otvoru dlahy	4,5 mm

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284  
Objednací číslo 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

