

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Bestillingsnummer 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	25 kg
Belastning Statisk	50 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	28 mm
Samlet bredde	20 mm
Samlet vægt	0,018 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	25 mm
Hjulbane bredde	13 mm
Fælgbredde	13 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

GAFFEL

Materiale	Stålplade, medium
Gaffel Form	Kantet
Farve	Blå-kromatiseret
Dome-diameter	20 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	40 mm
Pladebredde	17 mm
Længde på pladehul (maksimum)	30 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	30 mm
Pladehullets diameter	4,5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284
Bestillingsnummer 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

