

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Numéro de commande 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	25 kg
Capacité de charge statique	50 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	28 mm
Largeur totale	20 mm
Poids	0,018 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	25 mm
Largeur du bandage	13 mm
Largeur du corps de roue	13 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Anguleuse
Couleur	Zingué bleu
Diamètre du dôme	20 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	40 mm
Largeur de la platine	17 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Diamètre des trous de la platine	4,5 mm

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Numéro de commande 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

