

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Compacta
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	25 kg
적재 용량 정적	50 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	28 mm
전체 너비	20 mm
전체 체중	0.018 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	25 mm
트레드 폭	13 mm
차체 너비	13 mm
트레드의 경도(D)	75 쇼어 D

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	앵글
색상	파란색 부동태화
덤 직경	20 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	40 mm
플레이트 너비	17 mm
플레이트 홀 길이(최대)	30 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	30 mm
플레이트 구멍 직경	4.5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

