

## COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Numer zamówienia 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydańność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Compacta
Typ obudowy	Kółko stałe
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	25 kg
Nośność statyczne	50 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	28 mm
Szerokość całkowita	20 mm
Waga całkowita	0,018 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	25 mm
Szerokość Bieżni	13 mm
Szerokość korpusu	13 mm
Twardość Bieżni (D)	75 Shore D

## OBUDOWA

Materiał	Arkusz stalowy, średni
Kształt Widelec	Kątowy
Kolor	pasywowany na niebiesko
Średnica kopuły	20 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	40 mm
Szerokość płytki	17 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	30 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	30 mm
Średnica otworu płytki	4,5 mm

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Numer zamówienia 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

