

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284
Номер заказа 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Compacta
Тип корпуса	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	25 kg
Грузоподъемность статическая	50 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	28 mm
Общая ширина	20 mm
Общий вес	0,018 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	25 mm
Ширина Протектор	13 mm
Ширина тела	13 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Угловой
Цвет	Пассивированный голубым
Диаметр купола	20 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	40 mm
Ширина пластины	17 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	30 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	30 mm
Диаметр отверстия пластины	4,5 mm

СОМПАСТА

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Номер заказа 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

