

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Bestillingsnummer 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	30 kg
Belastning Statisk	60 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	34 mm
Samlet bredde	20 mm
Samlet vægt	0,031 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	30 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Fælgbredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

GAFFEL

Materiale	Stålplade, medium
Gaffel Form	Kantet
Farve	Blå-kromatiseret
Dome-diameter	20 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	45 mm
Pladebredde	20 mm
Længde på pladehul (maksimum)	35 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	35 mm
Pladehullets diameter	5,5 mm

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068
Bestillingsnummer 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

