

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Rendelési szám 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	30 kg
Statikus teherbírás	60 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	34 mm
Teljes szélesség	20 mm
Összsúly	0,031 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	30 mm
Futófelület szélessége	15 mm
Test szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ferde
Szín	Kék passzívált
Kupola átmérője	20 mm

SZERELVÉNY

Szerelvénny típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	45 mm
Talplemez szélessége	20 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	35 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	35 mm
Tengely furat átmérője	5,5 mm

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Rendelési szám 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

