

# COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068  
Broj porudžbine 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Compacta
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	30 kg
Statički Nosivost	60 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	34 mm
Ukupna širina	20 mm
Ukupna težina	0,031 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	30 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	Ugaono
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	20 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	45 mm
Širina ploče	20 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	35 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	35 mm
Prečnik otvora ploče	5,5 mm

# COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068  
Broj porudžbine 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

