

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075

Numéro de commande 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Compacta |
| Type de boîtier | Roulette fixe |
| Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg |
| Capacité de charge statique | 80 kg |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 48,5 mm |
| Largeur totale | 20 mm |
| Poids | 0,063 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe | Riveté |
| Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 45 mm |
| Largeur du bandage | 18 mm |
| Largeur du corps de roue | 18 mm |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Anguleuse |
| Couleur | Zingué bleu |
| Diamètre du dôme | 20 mm |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 67 mm |
| Largeur de la platine | 24 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 54 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 54 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 5,3 mm |

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075

Numéro de commande 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

