

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075

Rendelési szám 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	48,5 mm
Teljes szélesség	20 mm
Összsúly	0,063 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	45 mm
Futófelület szélessége	18 mm
Test szélessége	18 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ferde
Szín	Kék passzívált
Kupola átmérője	20 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	67 mm
Talplemez szélessége	24 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	54 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	54 mm
Tengely furat átmérője	5,3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075

Rendelési szám 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

