

# COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075  
Bestelnummer 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Bokwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	48,5 mm
Totale breedte	20 mm
Totaal gewicht	0,063 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	45 mm
Breedte Loopvlak	18 mm
Breedte wielkern	18 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

## VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Hoekig
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	20 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	67 mm
Breedte plaat	24 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	54 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	54 mm
Diameter bevestigingsgat	5,3 mm

# COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075  
Bestelnummer 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

