

## COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075

Numer zamówienia 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Compacta
Typ obudowy	Kółko stałe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Nośność statyczne	80 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	48,5 mm
Szerokość całkowita	20 mm
Waga całkowita	0,063 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	45 mm
Szerokość Bieżnia	18 mm
Szerokość korpusu	18 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

## OBUDOWA

Materiał	Arkusz stalowy, średni
Kształt Widelec	Kątowy
Kolor	pasywowany na niebiesko
Średnica kopuły	20 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	67 mm
Szerokość płytki	24 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	54 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	54 mm
Średnica otworu płytki	5,3 mm

# COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075

Numer zamówienia 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

