

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Objednávací číslo 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha light
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	76 mm
Celková šířka	50 mm
Celková hmotnost	0,269 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	58 mm
Šířka Běhoun	28 mm
Šířka těla	28 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva	Pasivováno modrou
Offset	21 mm
Radius otočení	50 mm
Otočné rušení	100 mm
Průměr otočné kamery	50,5 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	80 mm
Šířka desky	60 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	40 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	60 mm
Průměr otvoru dlahy	7,5 mm

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322
Objednáací číslo 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

