

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Bestillingsnummer 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktnavn | Alpha light |
| Kabinettype | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 100 kg |
| Belastning Statisk | 200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 76 mm |
| Samlet bredde | 50 mm |
| Samlet vægt | 0,269 kg |

HJUL

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Glideleje med Afstandsør |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 58 mm |
| Hjulbane bredde | 28 mm |
| Fælgbredde | 28 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |

GAFFEL

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Materiale | Stålplade, tung |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med enkelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 21 mm |
| Udfaldsradius | 50 mm |
| Udfaldsdiameter | 100 mm |
| Dome-diameter | 50,5 mm |

MONTERING

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 80 mm |
| Pladebredde | 60 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 40 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 60 mm |
| Pladehullets diameter | 7,5 mm |

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322
Bestillingsnummer 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

