

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Número de pedido 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha light
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	76 mm
Ancho total	50 mm
Peso total	0,269 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	58 mm
Ancho de Banda de rodadura	28 mm
Anchura del cuerpo	28 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Una Carrera de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	21 mm
Radio de giro	50 mm
Interferencia de giro	100 mm
Diámetro del domo	50,5 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	80 mm
Anchura de la placa	60 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	40 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	60 mm
Diámetro del orificio de la placa	7,5 mm

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Número de pedido 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

