

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Numéro de commande 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha light
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	76 mm
Largeur totale	50 mm
Poids	0,269 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	58 mm
Largeur du bandage	28 mm
Largeur du corps de roue	28 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Simple rangée de billes
Couleur	Zingué bleu
Déport	21 mm
Rayon d'encombrement	50 mm
Diamètre d'encombrement	100 mm
Diamètre du dôme	50,5 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	80 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	40 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Diamètre des trous de la platine	7,5 mm

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Numéro de commande 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

