

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Rendelési szám 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha light
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	76 mm
Teljes szélesség	50 mm
Összsúly	0,269 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	58 mm
Futófelület szélessége	28 mm
Test szélessége	28 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Egysoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	21 mm
Körbeforgás	50 mm
Körbeforgás	100 mm
Kupola átmérője	50,5 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	80 mm
Talplemez szélessége	60 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	40 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	60 mm
Tengely furat átmérője	7,5 mm

ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322
Rendelési szám 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

