

## ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Numero d'ordine 00022164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha light
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	76 mm
Larghezza complessiva	50 mm
Peso complessivo	0,269 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	58 mm
Larghezza battistrada	28 mm
Larghezza corpo	28 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Un Giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	21 mm
Raggio di piroettamento	50 mm
Ingombro di piroettamento	100 mm
Diametro cuffia superiore	50,5 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	80 mm
Larghezza della piastra	60 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	40 mm
Larghezza foro piastra (massima)	60 mm
Diametro del foro della piastra	7,5 mm

# ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322

Numero d'ordine 00022164

## DISEGNI TECNICI

