

# ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Alpha light
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	100 kg
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	76 mm
전체 너비	50 mm
전체 체중	0.269 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	58 mm
트레드 폭	28 mm
차체 너비	28 mm
트레드의 경도(D)	65 쇼어 D

## 하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 1회
색상	파란색 부동태화
오프셋	21 mm
회전 반경	50 mm
회전 간섭	100 mm
돔 직경	50.5 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	80 mm
플레이트 너비	60 mm
플레이트 홀 길이(최대)	40 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	60 mm
플레이트 구멍 직경	7.5 mm

# ALPHA LIGHT

3430POI058P60-80X60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

